



Bestelnr.	Type	Afmetingen	Wattage	Lumen	Accu type	Accu - bestelnr.	Lader	Laadtijd
49378	Q3	L x D = 88 x 31 mm	5 watt	270 lm	LC16340 - 700mAh	49349	Laaddock + USB kabel en adapter	± 1.5 uur
49379	Q5	L x D = 122 x 31 mm	5 watt	330 lm	LC18650 - 2000mAh	49350	Laaddock + USB kabel en adapter	± 4.5 uur
49382	Q7	L x D = 147 x 32 mm	5 watt	350 lm	LC18650 - 2000mAh	49350	Laaddock + USB kabel en adapter	± 4.5 uur
49374	Q8	L x D = 146 x 34 mm	5 watt	260 lm	LC18650 - 2200mAh	49346	Lader met snoer 49344	± 5 uur
49376	Q10	L x D = 145x 35 mm	10 watt	800 lm	LC18650 - 2200mAh	49346	USB laadkabel en adapter	± 4 uur

Deze aluminium zaklamp met LED technologie dient als verlichtingsbron te worden gebruikt. De zaklamp is tegen spatwater beschermd en kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt. De accu alleen laden met de bijgeleverde adapter. Andere laders mogen niet worden gebruikt. Andere toepassingen dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van het product en daarmee vervalt de garantie.

Veiligheidsaanwijzingen

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product verboden. Stel de zaklamp niet bloot aan te hoge temperaturen of sterke trillingen. Laad de accu niet onnodig lang; houdt de laadtijd in acht.

Accu's buiten het bereik van kinderen!

Let bij het plaatsen van de accu op de juiste polariteit (+ en -). Laat accu's niet rondslingeren. Uitgelopen of beschadigde accu's niet in contact brengen met de huid. Neem in dat geval passende veiligheidsmaatregelen. Let op! De accu's mogen niet worden kortgesloten of in open vuur worden gegooid.

Opladen accu Q8

- Draai de sluitkap aan de achterzijde van de zaklamp open.
- Verwijder de accu uit het handvat.
- Plaats na het opladen de accu met de juiste polariteit (+ en -) terug in het handvat. (fig. 2)
- Draai de sluitkap weer op het handvat van de zaklamp.
- Voor het vervangen van de accu draai de sluitkap aan de achtezijde van de zaklamp open en plaats een nieuwe accu terug.

Opladen type Q3, Q5, Q7.

- Plaats de zaklamp in oplaaddock en sluit de meegeleverde USB kabel hierop aan.
- Sluit de meegeleverde USB kabel aan op de adapter met USB poort. Plaats de adapter vervolgens in het stopcontact.
- Laadtijd is afhankelijk van het accu type zoals in de tabel beschreven.
- Rood lampje = accu is ladende, groen lampje = accu is vol.
- Q8 heeft een aparte lader waar de accu ingeplaatst dient te worden, zie fig. 1a / 1b.

LET OP! Extra informatie voor het laden van de Q10 zaklamp.

De accu van model Q10 blijft tijdens het laden in de lamp. Het gedeelte v/d zaklamp waar de lens zit is uitschuifbaar t.b.v. het focussen v/d lichtstraal. Achter het schuifgedeelte zit een micro-USB aansluiting waarop de lader aangesloten dient te worden.

1. Bij eerste keer opladen gaat de zaklamp aan.
2. Laat de zaklamp ca. 1 minuut branden tijdens laden.
3. Hierna de lader loskoppelen en de lamp uitschakelen via de schakelaar.
4. Vervolgens kunt u de lader weer aankoppelen en de laadcyclus voltooien.
5. Indien de batterij helemaal leeg is kan het bovenstaande zich weer herhalen.

De accu's alleen gebruiken in de toegewezen of voorbestemde laders / zaklampen. Gebruik daarom altijd de lader die is meegeleverd met de zaklamp.



Richt de lichtstraal van de zaklamp nooit direct op personen of dieren!

Laaddock Q3 / Q5




Laaddock Q7

Fig. 1a



Fig. 2



Q10



Fig. 1b





Fig. 3



USB laadkabel



	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.		
	Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.		
	Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.
Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.			